



KINTEK SOLUTION

Prensa De Laboratório Aquecida A Vácuo Catálogo

Contact us for more catalogs of **Preparação da amostra**, **Equipamento térmico**, **Consumíveis e materiais de laboratório**, **Equipamento bioquímico**, etc.

KINTEK SOLUTION

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

KinTek Group Limited é uma organização orientada para a tecnologia, os membros da equipa dedicam-se a sondar a tecnologia mais eficiente e fiável e inovações no equipamento de investigação científica, campos como a reação bioquímica, investigação de novos materiais, tratamento térmico, criação de vácuo, refrigeração, bem como equipamento farmacêutico e de extração de petróleo.



Prensa Manual De Laboratório Para Pelotas Para Caixa De Vácuo

Número do item: PCVM



introdução

A prensa de laboratório para caixa de vácuo é um equipamento especializado concebido para utilização em laboratório. O seu principal objetivo é prensar comprimidos e pós de acordo com requisitos específicos.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCVM-10T
Gama de pressão	0-10,0 toneladas
Processo de pressurização	Pressurização manual
Temperatura de aquecimento	Máximo 500°C
Placa de aquecimento	180x180mm □ 200x200mm
Material da caixa de vácuo	SUS 304 (aço inoxidável)
Tamanho do estúdio	400x400x400mm
Tamanho da porta	300x350mm
Grau de vácuo	-0.1MPa
Dimensões	450x550x850(LxWxH)
Fonte de alimentação	220V50Hz (pode suportar 110V)

Prensa Térmica De Vácuo Automática Com Ecrã Tátil

Número do item: PPZC



introdução

Prensa térmica de vácuo de precisão para laboratórios: 800°C, pressão de 5 toneladas, vácuo de 0,1MPa. Ideal para compósitos, células solares, aeroespacial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Temperatura/Potência de aquecimento	Temperatura ambiente -300°C / 1,6KW Temperatura ambiente -500°C / 2KW Temperatura ambiente -800°C / 4.5KW
Faixa de pressão	0,01-5,0 toneladas
Precisão da pressão	0,01 toneladas
Vácuo	0,1 MPa
Ecrã	Ecrã tátil de 7 polegadas (IPS HD)
Botões de metal	Contactos revestidos a prata, vida útil >100.000 ciclos
Gráfico	Apresenta um gráfico de cada operação e suporta a transferência de ficheiros Excel via USB
Controlo de programas	Até 18 níveis de controlo programáveis: pressão/temperatura/vácuo/entrada de ar/arrefecimento de água Cada um pode ser controlado individualmente.
Controlo de vácuo	Suporta a ativação manual da bomba de vácuo e da válvula de entrada de ar, e o controlo automático do nível de vácuo da câmara de vácuo em programas de várias fases.
Arrefecimento por água	Suporta o arrefecimento manual da água e o arrefecimento rápido automático em programas de várias fases.
Ajuste de velocidade	Taxas de rampa de pressão e temperatura ajustáveis.
Controlo remoto	Requer um computador opcional para análise, comparação, modificação e exportação de dados.
Dimensões do tablet	120 x 120 mm (m x n)
Espaço de trabalho	130 x 55 mm
Dimensões da porta	300 x 200 mm (M x N)
Alimentação eléctrica	220V/110V personalizável
Dimensões/Peso da bomba de vácuo	490 x 230 x 340 mm / 14 kg
Dimensões/Peso do produto	480 x 560 x 750 mm (C x L x A) / 280 kg
Dimensões/Peso da embalagem	900 x 800 x 1400 mm (C x L x A) / 350 kg



Kintek Solution

Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

