

Evaporador Rotativo 0,5-4L

Número do item: KE-2



Introduction

Separe eficazmente solventes de "baixa ebulição" com um evaporador rotativo de 0,5-4L. Concebido com materiais de alta qualidade, vedação de vácuo Telfon+Viton e válvulas PTFE para um funcionamento sem contaminação.

[Saiba mais](#)

Modelo	KRE-202B
Frasco de evaporação	0,5-4L /3kg
Condensador	Vertical/ Diagonal
Grau de vácuo	≤2kPa/h
Vedação a vácuo	Selagem Telfon+Viton
Controlo de velocidade	Regulação de velocidade contínua Knop
Velocidade de rotação	20-280rpm
Potência de rotação	60W
Potência de aquecimento	1.3KW
Faixa de aquecimento	0-99°C
Precisão da temperatura	±2°C
Método de elevação	Elétrico
Distância de elevação	180mm
Dispositivo anti-respingo	Tampa transparente PP (opcional)
Proteção de segurança	Proteção contra sobrecorrente/falha à terra/sobret temperatura
Fonte de alimentação	110-240V, 50/60Hz
Ambiente de trabalho	5-35°C
Dimensões	550*575*415mm
Peso da máquina	20-22Kg