

Reator De Vidro Com Camisa De 1-5L

Número do item: KR-1



introdução

Descubra a solução perfeita para os seus produtos farmacêuticos, químicos ou biológicos com o nosso sistema de reator de vidro com camisa de 1-5L. Opções personalizadas disponíveis.

[Saiba mais](#)

Modelo	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
Volume do reator	1L	2L	3L	5L
Volume da camisa	0.3L	0.6L	0.9L	1.5L
Tamanho do funil	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
Vedação a vácuo	Selagem Teflon+Viton			
Controlo de velocidade	Regulação de velocidade contínua Knop			
Velocidade de agitação	0-1300rpm			
Temperatura de trabalho	-80~250°C			
Vácuo	0.098Mpa			
Proteção de segurança	Proteção contra sobrecorrente / falha de aterramento / sobretemperatura			
Ambiente de trabalho	5-35°C			
Fonte de alimentação	110-440V, 50/60Hz			
Dimensões gerais	480*420*1110 mm	480*420*1110 mm	480*420*1110 mm	591*520*1594 mm
Peso líquido	19 kg	20 kg	21 kg	34 kg