

Reator De Vidro Com Camisa 10-50L

Número do item: KR-10



introdução

Descubra o versátil Reator de Vidro com Camisa de 10-50L para as Indústrias Farmacêutica, Química e Biológica. Controlo preciso da velocidade de agitação, múltiplas protecções de segurança e opções personalizáveis disponíveis. KinTek, seu parceiro para reatores de vidro.

[Saiba mais](#)

Modelo	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
Volume do reator	10L	20L	30L	50L
Volume da camisa	3L	6L	10L	16L
Potência de agitação	60W	90W	180W	180W
Máx. Torque	132N/cm	200N/cm	200N/cm	273N/cm
Vedação da porta	PTFE			
Controlo de velocidade	Regulação de velocidade contínua Knop			
Velocidade de agitação	0-650rpm			
Temperatura de trabalho	-80–250°C			
Vácuo	0.098Mpa			
Proteção de segurança	Proteção contra sobrecorrente / falha de aterramento / sobretemperatura			
Ambiente de trabalho	5-35°C			
Fonte de alimentação	110-440V, 50/60Hz			
Dimensões gerais	600*580*2000 mm	700*580*2100 mm	640*600*2280 mm	700*630*2500 mm
Peso líquido	75 kg	125 kg	135 kg	140kg