

# Evaporador Rotativo 10-50L

Número do item: KE-50



## introdução

Separe eficientemente solventes de baixo ponto de ebulição com o Evaporador Rotativo KT. Desempenho garantido com materiais de alta qualidade e design modular flexível.

[Saiba mais](#)

Modelo	KRE-2010	KRE2020	KRE2050
Frasco de evaporação	10L	20L	50L
Tamanho do frasco	ø50/125mm	ø125mm	ø125mm
Velocidade de evaporação	3.2L/H por H2O	5L/H por H2O	9L/H por H2O
Frasco de reciclagem	5L	10L	20L
Grau de vácuo	≤2kPa/h		
Vedação a vácuo	Selagem Teflon+Viton		
Controlo de velocidade	Regulação de velocidade contínua Knop		
Potência do motor	90W	120W	180W
Velocidade de rotação	0-120rpm		
Método de elevação	Elétrico		
Distância de elevação	180 mm		
Potência de aquecimento	3KW		
Gama de aquecimento	0-99°C		
Precisão da temperatura	±1°C		
Dispositivo anti-respingo	Tampa transparente PP (opcional)		
Proteção de segurança	Proteção contra sobrecorrente / falha de aterramento / sobretemperatura		
Ambiente de trabalho	5-35°C		
Fonte de alimentação	110-440V, 50/60Hz		
Dimensões gerais	1050*580*1950mm	1100*600*2100mm	1300*720*2300mm