

## Reator De Vidro Simples 10-50L

Número do item: KR-10S



### introdução

Procura um sistema fiável de reator de vidro único para o seu laboratório? O nosso reator de 10-50L oferece um controlo preciso da temperatura e da agitação, um suporte duradouro e características de segurança para reacções sintéticas, destilação e muito mais. As opções personalizáveis e os serviços sob medida da KinTek estão aqui para atender às suas necessidades.

[Saiba mais](#)

Modelo	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
Volume do reator	10L	20L	30L	50L
Potência de agitação	60W	90W	180W	180W
Máx. Torque	132N/cm	200N/cm	200N/cm	273N/cm
Vedação da porta	PTFE			
Controlo de velocidade	Regulação de velocidade contínua Knop			
Velocidade de agitação	0-650rpm			
Temperatura de trabalho	-80~250°C			
Vácuo	0.098Mpa			
Proteção de segurança	Proteção contra sobrecorrente / falha de aterramento / sobretemperatura			
Ambiente de trabalho	5-35°C			
Fonte de alimentação	110-440V, 50/60Hz			
Dimensões gerais	600*580*2000 mm	700*580*2100 mm	640*600*2280 mm	700*630*2500 mm
Peso líquido	75 kg	125 kg	135 kg	140 kg