

## Circulador De Arrefecimento 40L Banho De Reação De Temperatura Constante A Baixa Temperatura


Número do item: KCP-40



### introdução

Obtenha uma potência de refrigeração eficiente e fiável com o refrigerador de circulação KinTek KCP. Com um max. temperatura de -120 °C, é um equipamento ideal para diferentes circunstâncias de trabalho.

[Saiba mais](#)



Modelo	Volume de fluido	Temp. de funcionamento	Capacidade de arrefecimento	Caudal da bomba	Temp. Estabilidade	Porta da mangueira	Dimensões (mm)
KCP40-20		-23-5°C	3780-1150W				
KCP40-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP40-40	40L	-40-5°C	4080-1270W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-60		-63-5°C	4330-680W				
KCP40-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP40-120		-120-5°C	4968-330W				