

Evaporador Rotativo 5-50L

Número do item: KE-10



introdução

Separe eficientemente solventes de baixo ponto de ebulição com o Evaporador Rotativo 5-50L. Ideal para laboratórios químicos, oferece processos de evaporação precisos e seguros.

[Saiba mais](#)

Modelo	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
Frasco de evaporação	5L	10L	20L	50L
Tamanho do frasco	ø50mm	ø50/125mm	ø125mm	ø125mm
Velocidade de evaporação	2L/H por H2O	3.2L/H por H2O	5L/H por H2O	9L/H por H2O
Frasco de reciclagem	3L	5L	10L	20L
Condensador	Vertical	Diagonal		
Grau de vácuo	≤2kPa/h			
Vedação a vácuo	Selagem Telflon+Viton			
Controlo de velocidade	Regulação de velocidade contínua Knop			
Potência do motor	250W			
Velocidade de rotação	20-140rpm	20-130rpm		20-110rpm
Método de elevação	Elétrico			
Distância de elevação	150 mm	160 mm	190 mm	180mm