

## Circulador De Aquecimento E Refrigeração 5L Banho De Reação De Temperatura Constante A Alta E Baixa Temperatura

Número do item: KCBH-5



### introdução

KinTek KCBH 5L Heating Chilling Circulator - Ideal para laboratórios e condições industriais com design multi-funcional e desempenho fiável.

[Saiba mais](#)

| Modelo   | Volume do fluido | Temp. de funcionamento | Capacidade de arrefecimento | Potência total | Caudal      | Temp. Estabilidade | Dimensões (mm) |
|----------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| KCBH5-10 | 5L               | -10-200°C              | 1243-330W                   | 3.5Kw          | 20L/min 20m | +/-2°C             | 540*440*800    |
| KCBH5-20 |                  | -20-200°C              | 1288-359W                   |                |             |                    |                |
| KCBH5-30 |                  | -30-200°C              | 1415-490W                   |                |             |                    |                |
| KCBH5-40 |                  | -40-200°C              | 1460-501W                   |                |             |                    |                |
| KCBH5-60 |                  | -60-200°C              | 1950-270W                   | 7Kw            |             |                    | 630*550*1400   |
| KCBH5-80 |                  | -80-200°C              | 1978-240W                   |                |             |                    |                |