

Circulador De Arrefecimento E Aquecimento 80L Banho De Reação De Temperatura Constante A Alta E Baixa Temperatura

Número do item: KCBP-80



introdução

Obtenha capacidades de aquecimento, refrigeração e circulação tudo-em-um com o nosso Circulador de Aquecimento e Refrigeração KinTek KCBH 80L. Alta eficiência, desempenho fiável para laboratórios e aplicações industriais.

[Saiba mais](#)

| Modelo | Volume do fluido | Temp. de funcionamento | Capacidade de arrefecimento | Potência total | Caudal | Temp. Estabilidade | Dimensões (mm) |
|------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| KCBH100-20 | | -20-200°C | 18638-6966W | | | | |
| KCBH100-30 | 100L | -30-200°C | 19904-9557W | 13.5 | 42L/min 28m | +/-2°C | 880*880*1250 |
| KCBH100-40 | | -40-200°C | 25334-10698W | | | | |