

## Máquina Manual Para Selar Pilhas De Botão (Ecrã Digital)

Número do item: PC2NS



### introdução

A máquina manual de selagem de pilhas tipo botão é um pequeno dispositivo especialmente utilizado para a embalagem de pilhas tipo botão. É fácil de operar e adequado para laboratórios e produção de pequenos lotes para garantir que a bateria está firmemente selada e melhorar a eficiência da produção.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PC2NS
Gama de pressão	0-2T (0-25MPa)
Diâmetro do pistão	32mm(d) em cilindro de óleo cromado
Manómetro de pressão	Ecrã digital 0,00-40,00MPa
Molde padrão	Molde padrão da embalagem da série CR20
Molde de selagem	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Pressão de vedação	Geralmente entre 0,8-1,2 toneladas
Molde de remoção da casca	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Pressão de remoção da casca	Geralmente dentro de 0,4 toneladas
Dimensões gerais	210*165*290mm(LX*W*H)
Peso do equipamento	12Kg

Diagrama de tamanho da máquina