

Máquina Manual De Selagem De Pilhas Tipo Botão

Número do item: PC2N



introdução

A máquina manual de selagem de pilhas tipo botão é um dispositivo de embalagem de alta precisão concebido especificamente para pilhas tipo botão pequenas (como CR2032, LR44 e outros modelos). É adequada para investigação e desenvolvimento laboratorial, produção de pequenos lotes e demonstrações de ensino.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PC-2N
Gama de pressão	0-2T (0-25MPa)
Diâmetro do pistão	32mm(d) em cilindro de óleo cromado
Manómetro	Indicação em dupla escala da pressão e da pressão
Molde padrão	Molde padrão da embalagem da série CR20
Molde de selagem	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Pressão de vedação	Geralmente entre 0,8-1,2 toneladas
Molde de remoção da casca	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Pressão de remoção da casca	Geralmente dentro de 0,4 toneladas
Dimensões gerais	210*165*290mm(LX*W*H)
Peso do equipamento	12Kg

Diagrama de tamanho da máquina