


## Molde De Prensa Anti-Rachadura

Número do item: PML



### introdução

O molde de prensa anti-fissuração é um equipamento especializado concebido para moldar várias formas e tamanhos de película utilizando alta pressão e aquecimento elétrico.

[Saiba mais](#)

<b>Modelo do instrumento</b>	<b>PMT</b>
Forma da amostra	
Aquecimento do molde	Liga de aço para ferramentas :Cr12MoV
Dureza do indentedor	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	Φ6Φ8Φ10Φ15Φ20mm (M)
Profundidade da cavidade	40mm (N)
Dimensões	Φ98*120mm(L*H)
Peso	5Kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	