

Máquina De Prensa Térmica Automática Para Laboratório

Número do item: PZAH



introdução

Máquinas automáticas de prensagem a quente de precisão para laboratórios - ideais para testes de materiais, compósitos e I&D. Personalizáveis, seguras e eficientes. Contacte a KINTEK hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	120x120	180x180	200x200	300x300	400x400	500x500
Temperatura/potência de aquecimento	Temperatura ambiente - 300°C/1,6KW Temperatura ambiente - 500°C/2KW Temperatura ambiente - 800°C/4,5KW	Temperatura ambiente - 300°C/2,2KW Temperatura ambiente - 500°C/3,4KW Temperatura ambiente - 800°C/6KW	Temperatura ambiente - 300°C/2.2KW Temperatura ambiente - 500°C/3.4KW Temperatura ambiente - 800°C/6KW	Temperatura ambiente - 300°C/3KW Temperatura ambiente - 500°C/4.5KW	Temperatura ambiente - 300°C/4KW Temperatura ambiente - 500°C/6KW	Temperatura ambiente - 300°C/10KW Temperatura ambiente - 500°C/16KW
Aquecimento	(300°C), (500°C), (800°C)	(300°C), (500°C), 6KW (800°C)	2,2KW (300°C), 3,4KW (500°C), 6KW (800°C)	3KW (300°C), 4,5KW (500°C)	4KW (300°C), 6KW (500°C)	1
Gama de pressão	0,01-5,0 toneladas	0,01-25 toneladas	0,01-25 toneladas	0,01-30 toneladas	0,01-50 toneladas	0,01-60 toneladas
Precisão da pressão	0,01 toneladas					
Ecrã	Ecrã tátil de 7 polegadas (IPS HD)					
Botões metálicos	Contactos revestidos a prata, >100.000 ciclos					
Proteção de segurança	Porta acrílica + paragem de emergência					
Gráficos	Apresenta o gráfico de funcionamento, exportação USB Excel					
Controlo do programa	Até 18 passos					
Arrefecimento a água	Arrefecimento rápido manual + automático					
Regulação da velocidade	Taxas de rampa de pressão/temperatura ajustáveis					
Controlo remoto	É necessário um computador opcional					
Tamanho do tablet	120 x 120 (m×n)	180 x 180 mm(m×n)	200 x 200 mm(m×n)	300 x 300 mm(m×n)	400 x 400 mm(m×n)	500 x 500 mm(m×n)
Espaço de trabalho	130 x 55 mm	210 x 65 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm	520 x 100 mm
Fonte de alimentação	220V/110V (personalizável)					
Dimensões/peso do produto	350x350x580 mm / 75 kg	480x480x750 mm / 200 kg	480x480x750 mm / 200 kg	580x580x1180 mm / 580 kg	680x680x1280 mm / 1130 kg	780x780x1350 mm / 1808 kg
Dimensões/peso da embalagem	725x620x890 mm / 84 kg	725x620x890 mm / 236 kg	725x620x890 mm / 236 kg	900x800x1400 mm / 650 kg	900x800x1400 mm / 1200 kg	900x800x1400 mm / 1920 kg