

## Molde De Prensa De Bolas

Número do item: PMQ



### introdução

Explore os versáteis moldes hidráulicos de prensagem a quente para uma moldagem por compressão precisa. Ideal para criar várias formas e tamanhos com estabilidade uniforme.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMQ	
Forma da amostra		
Aquecimento do molde	Liga de aço para ferramentas :Cr12MoV	
Dureza do indetador	HRC60-HRC62	
Tamanho da amostra	Φ6Φ8Φ10Φ15Φ20mm (M)	Φ30Φ40Φ50 mm (M)
Profundidade da cavidade	40 mm (N)	60 mm (N)
Dimensões	Φ53*120mm (L*H)	Φ88*150 mm (C*H)
peso	1,4 kg	5.8kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó		