

# Bomba De Vácuo De Circulação De Água De Bancada

Número do item: KV-2



## introdução

Precisa de uma bomba de vácuo de circulação de água para o seu laboratório ou indústria de pequena escala? A nossa bomba de vácuo de circulação de água de bancada é perfeita para evaporação, destilação, cristalização e muito mais.

[Saiba mais](#)

Material pormenorizado						
Ejetor	válvula de retenção	Tubo de ligação	três ligações	corpo da bomba	impulsor	Bocal de extração de ar
PP	Cobre+PP	NR	PP	PP	PP	PP
Modelo	SHZ-A	SHZ-B				
Porta de vácuo	2	4				
Caudal de porta única	10L/Min					
Pressão de vácuo	0,098Mpa					
Caudal da bomba	60L/Min					
Altura da bomba	8M					
Material da cabeça da bomba	SS304/PTFE					
Volume do reservatório	13L	15L				
Potência do motor	180W	370W				
Dimensões	400*280*240mm					
Peso da máquina	15Kg	17Kg				