

Forno De Elevação Inferior

Número do item: KT-BL



Introduction

Produza eficientemente lotes com excelente uniformidade de temperatura usando nosso forno de elevação inferior. Possui dois estágios de elevação elétrica e controle avançado de temperatura até 1600 °C.

[Saiba mais](#)

Modelo do forno		KT-BL	
Faixa de temperatura de trabalho		1100/1300/1600°C	
Material da câmara		Fibra policristalina de Al ₂ O ₃	
Elemento de aquecimento		Carbeto de silício/dissilicida de polibdénio	
Taxa de aquecimento		0-20°C/min	
Sensor de temperatura		Par térmico de tipo K/S/B	
Controlador de temperatura		Controlador PID com ecrã tátil	
Precisão do controlo de temperatura		±1°C	
Uniformidade da temperatura		±5°C	
Fonte de alimentação eléctrica		AC110-220V,50/60HZ	
Tamanhos de câmara padrão Ações			
Tamanho da câmara (mm)	Volume efetivo (L)	Tamanho da câmara (mm)	Volume efetivo (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
São aceites tamanhos e volumes concebidos pelo cliente			

Não.	Descrição	Quantidade
1	Forno	1
2	Bloco térmico	1
3	Pinça para cadinho	1
4	Luva resistente ao calor	1
5	Manual de instruções	1