

Moinho De Bolas Planetário Com Armário

Número do item: KT-CPBM



introdução

A estrutura vertical do armário combinada com o design ergonómico permite que os utilizadores obtenham a melhor experiência de conforto na operação em pé. A capacidade máxima de processamento é de 2000 ml e a velocidade é de 1200 rotações por minuto.

[Saiba mais](#)

Princípio de trituração	Força de impacto e fricção
Materiais adequados	Dureza pequena e média-baixa; frágeis; secos ou húmidos
Tamanho de entrada dos materiais	< 20 mm
Dimensão de saída dos materiais	0,1-20 μ m
Volume de processamento	2000ml
Velocidade do disco	1`200 r/min
Material do prato de moagem	Carboneto de tungsténio; Cerâmica; Ágata; Aço inoxidável; Aço endurecido; Nylon, etc.
Modo de movimento do espaço do disco planetário	Movimento planetário do eixo X
Potência do motor	220V/380V AC, 50-60Hz, 1500W
Peso líquido	326 kg
Dimensões	L780*W700*H1220 mm
Nível de proteção	IP65
Normas de qualidade	CE