

# Conjunto De Vedação De Chumbo De Passagem De Eléctrodo De Vácuo Com Flange Cf/Kf Para Sistemas De Vácuo

Número do item: KT-VA08



## introdução

Descubra as passagens de eléctrodos de flange CF/KF de alto vácuo, ideais para sistemas de vácuo. Vedação superior, excelente condutividade e opções personalizáveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro Descrição	Opções / Especificações
Especificações da flange	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (personalizável)
Comprimento do cabo	100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm (personalizável)
Temperatura máxima de funcionamento	400°C (personalizável)
Pressão máxima de funcionamento	10 <sup>-8</sup> Pa
Material de vedação	Cerâmica, metal