

## Forno De Sinterização Dentária Chairside Com Transformador

Número do item: KT-DS10



### introdução

Experimente a sinterização de alto nível com o forno de sinterização Chairside com transformador. Fácil de operar, palete sem ruído e calibração automática da temperatura. Encomendar agora!

[Saiba mais](#)

Velocidade de aquecimento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1530°C
Tempo de retenção da temperatura máxima	2 horas
Fonte de alimentação eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominal	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
Potência nominal de saída	max 1500w
Dimensões	H27cm x W36cm x D56cm
Diâmetro da câmara de queima	9cm(3.5")
Peso líquido	20 kg
Peso com embalagem	25.5Kg