

Bomba De Vácuo De Circulação De Água Para Uso Laboratorial E Industrial

Número do item: KT-VWP



introdução

Bomba de vácuo de circulação de água eficiente para laboratórios - sem óleo, resistente à corrosão, funcionamento silencioso. Vários modelos disponíveis. Adquirá já a sua!

[Saiba mais](#)

Modelo	SHZ-D(III) Anti-corrosão	SHZ-D(III) PTFE	SHZ-D(III) Aço inoxidável	SHZ-D(III) Quatro calibres, quatro bombas	SHZ-S(III) Retorno de água superior	SHZ-95 Vertical Cinco bombas
Método de visualização	Manómetro x2	Manómetro x2	Manómetro x2	Manómetro x4	Manómetro x2	Manómetro x1
Número de cabeças de bombagem	2	2	2	4	2	5
Máx. Grau de vácuo	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa
Capacidade de bombagem de cabeça única	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min
Taxa de fluxo	60L/min	60L/min	60L/min	60L/min	90L/min	80L/min
Cabeça	8m	8m	8m	8m	8m	12m
Função de circulação de água	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Material da cabeça de bombagem	Cobre	PTFE	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Volume do depósito de água	15L	15L	15L	15L	15L	35L
Tensão da fonte de alimentação	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
Potência	180W	180W	180W	370W	180W	370W
Peso líquido	8KG	8KG	9.5KG	13 KG	9.5KG	24 KG
Dimensões do produto	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	440×340×840