

Avaliação Do Revestimento Da Célula Electrolítica

Número do item: ELEC



introdução

Procura células electrolíticas de avaliação de revestimento resistente à corrosão para experiências electroquímicas? As nossas células possuem especificações completas, boa vedação, materiais de alta qualidade, segurança e durabilidade. Além disso, são facilmente personalizáveis para satisfazer as suas necessidades.

[Saiba mais](#)

| | |
|---|--|
| Especificações | 8/30/50/80ml |
| Faixa de temperatura aplicável | 0 ~ 60°C |
| Área de reação | 0.5~ 2cm ² |
| Material | vidro de boro + PTFE |
| Orifício de abertura da célula eletrolítica | Dois orifícios para eléctrodos (incluindo eléctrodo de haste de grafite*1 eléctrodo de cloreto de prata*1) |