

# Prensa Isostática A Frio Para Produção De Peças Pequenas 400Mpa

Número do item: PCIS



## introdução

Produzir materiais uniformemente de alta densidade com a nossa prensa isostática a frio. Ideal para compactar pequenas peças de trabalho em ambientes de produção. Amplamente utilizada em metalurgia do pó, cerâmica e campos biofarmacêuticos para esterilização a alta pressão e ativação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Modelo	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
Diâmetro interior efetivo da câmara de alta pressão (mm)	150	200	250	300
Profundidade efectiva da cavidade de alta pressão (mm)	300	300	300	400/450
Pressão máxima de funcionamento (MPa)	100-400	100-400	100-400	100-300
Potência	9Kw	9Kw	17.5Kw	17.5Kw
Método de alimentação	Automático			
Taxa de impulso	Manualmente ajustável ou ajustável com precisão			
Meio de trabalho	Óleo ou água + inibidor de ferrugem			
IHM	Ecrã de texto ou ecrã tátil			
Interface de exportação de dados	USB			
Método de arrefecimento	Arrefecimento a água			