

## Molde De Prensagem Cilíndrico Com Escala

Número do item: PCMC



### introdução

Descubra a precisão com o nosso molde de prensa cilíndrico. Ideal para aplicações de alta pressão, molda várias formas e tamanhos, garantindo estabilidade e uniformidade. Perfeito para utilização em laboratório.

[Saiba mais](#)

<b>Modelo do instrumento</b>	<b>PCMC</b>
Forma da amostra	
Aquecimento do molde	Liga de aço para ferramentas :Cr12MoV
Dureza do indentedor	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	Φ10Φ12Φ13Φ15Φ18Φ20 mm (M)
Profundidade da cavidade	100 mm (N)
Dimensões	Φ53*220mm(L*H)
Peso	4.8Kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	