

Forno De Prensagem A Vácuo Para Medicina Dentária

Número do item: KT-DP10



introdução

Obtenha resultados dentários precisos com o forno de prensagem a vácuo para medicina dentária. Calibração automática da temperatura, tabuleiro de baixo ruído e funcionamento com ecrã tátil. Encomendar agora!

[Saiba mais](#)

Velocidade de aquecimento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1200°C max (2283°F)
Tempo de retenção da temperatura máxima	2 horas
Nível de vácuo	1-101%
Fonte de alimentação eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominal	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
Potência nominal de saída	max 1500w
Dimensões	H27cm x W36cm x D70cm
Diâmetro da câmara de queima	9cm(3.5")
Peso líquido	23 kg
Peso com embalagem	26.5Kg