

Máquina Seladora Eléctrica De Pilhas Tipo Botão

Número do item: PP2N



introdução

A máquina seladora de pilhas tipo botão eléctrica é um equipamento de embalagem de alto desempenho concebido para a produção em massa de pilhas tipo botão (como as séries CR, LR, SR, etc.), adequado para o fabrico de produtos electrónicos, investigação e desenvolvimento de novas energias e linhas de produção de automação industrial.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PP2N
Gama de pressão	50-1500kg
Processo de adição de pressão	Pressurização do programa - manutenção da pressão do programa - libertação temporizada da pressão
Tempo de retenção da pressão	0-999 segundos
Conversão da pressão	O programa converte automaticamente a pressão que o molde pode suportar
Ecrã LCD	Ecrã LCD de 4,3 polegadas
Molde de vedação	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Molde de remoção do invólucro	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Molde padrão	Molde de embalagem padrão da série CR20
Dimensões	220*240*380(L*W*H)
Fonte de alimentação do equipamento	220V(50Hz/60Hz)
Peso do equipamento	35 kg
Diagrama de tamanho da máquina	