

Máquina De Ensaio De Filtros (Fpv)

Número do item: RPM-06



introdução

Esta máquina é adequada para testar as propriedades de dispersão de polímeros, tais como pigmentos, aditivos e masterbatches por extrusão e filtração.

[Saiba mais](#)

Modelo No.	RPM-06A	RPM-06B
Sistema de controlo	Controlo por computador	
Diâmetro do parafuso	20[25]30mm (ou personalizado)	
Potência do motor principal	4KW (ou personalizado)	
Relação comprimento/diâmetro (L/D)	28:1	
Rpm Velocidade do parafuso	0-95rpm Regulação da velocidade de conversão de frequência	
Sensor de pressão	0-35Mpa	
Filtro	De acordo com a norma EN13900-5:2005	De acordo com a norma ASTM
Dimensão exterior mm (L*D*H)	1553*650*1350mm	1553*650*1350mm
Peso (kg)	Cerca de 350 kg	Cerca de 300 kg
Fonte de alimentação	3φAC380V	