

Moinho Para Tecidos De Vidro Homogeneizador

Número do item: KTG-1



introdução

Os pequenos espaços e as ligeiras saliências entre o tubo de vidro e o êmbolo são engatados, produzindo-se um efeito de trituração quando o êmbolo é rodado.

[Saiba mais](#)

Modelo	Comprimento total (mm)	Comprimento fosco (mm)	Diâmetro exterior do tubo (mm)	Diâmetro interior da boca (mm)
0,5 ml	133	34	6	16
1 ml	147	47	8	17
2ml	155	53.5	10	20
3ml	160	61.5	10	20
5 ml	195	72	11	24
10 ml	225	74	13	26
15ml	245	83	16	28
20ml	255	92	17	31.5
25 ml	270	110	18	37
30 ml	275	112	18	34
50ml	295	112	21	38