

# Vareta De Agitação De Vidro Com Alto Teor De Borossilicato/Vareta De Vidro De Laboratório Para Desvio De Fluxo Resistente A Altas Temperaturas

Número do item: KTG-2



## introdução

Utilizado em experiências químicas, um agitador simples vítreo, fino e comprido, em forma de bastão, também conhecido como vareta de vidro.

[Saiba mais](#)

Especificações técnicas	Diâmetro	Comprimento	Quantidade de embalagem
Diâmetro 4mm Comprimento 150mm	4mm	150mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 4mm Comprimento 200mm	4mm	200mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 4mm Comprimento 250mm	4mm	250mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 5mm Comprimento 150mm	5mm	150mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 5mm Comprimento 200mm	5mm	200mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 5mm Comprimento 250mm	5mm	250mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 5mm Comprimento 300mm	5mm	300mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 6mm Comprimento 150mm	6mm	150mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 6mm Comprimento 200mm	6mm	200mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 6mm Comprimento 250mm	6mm	250mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 6mm Comprimento 300mm	6mm	300mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 7mm Comprimento 150mm	7mm	150mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 7mm Comprimento 200mm	7mm	200mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 7mm Comprimento 300mm	7mm	300mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 8mm Comprimento 150mm	8mm	150mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 8mm Comprimento 200mm	8mm	200mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 8mm Comprimento 300mm	8mm	300mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 10mm Comprimento 150mm	10mm	150mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 10mm Comprimento 200mm	10mm	200mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 10mm Comprimento 300mm	10mm	300mm	10 unidades/embalagem
Diâmetro 10mm Comprimento 400mm	10mm	400mm	10 unidades/embalagem