

# Homogeneizador De Laboratório De Alto Desempenho Para P&D De Produtos Farmacêuticos, Cosméticos E Alimentos

Número do item: KT-VHE



## introdução

Emulsionador homogeneizador a vácuo de laboratório para produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentares. Mistura de alto cisalhamento, desaeração a vácuo, escalonável 1L-10L. Obtenha aconselhamento especializado agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetros	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
<b>Volume de agitação</b>	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
<b>Gama de velocidades de agitação</b>	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
<b>Estilo da pá de agitação</b>	SUS316L tipo âncora com raspador de parede PTFE			
<b>Viscosidade de processamento</b>	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP
<b>Potência de agitação</b>	120W	150W	150W	300W
<b>Volume de emulsificação</b>	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
<b>Gama de velocidades de homogeneização</b>	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
<b>Modelo da cabeça do homogeneizador</b>	20DG	25DG	25DG	25DG
<b>Potência do homogeneizador</b>	1300W	1300W	1300W	1300W
<b>Portas da tampa do reator</b>	Agitação, Vácuo, Homogeneizador, Alimentação, Temp. Sonda + 3 portas de reserva			
<b>Curso de elevação</b>	300mm	300 mm	500 mm	500mm
<b>Temp. máx. Temp. de trabalho</b>	120°C	120°C	120°C	120°C
<b>Vácuo alcançável</b>	-0,098MPa	-0,098MPa	-0,098MPa	-0,098MPa
<b>Fonte de alimentação</b>	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
<b>Peso líquido</b>	35 kg	40kg	50kg	55kg
<b>Dimensões (CxLxA)</b>	400x650x1100 mm	400x650x1100 mm	600x450x1100 mm	600x480x1200 mm

  

Parâmetro	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
<b>Volume de agitação</b>	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
<b>Gama de velocidades de agitação</b>	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
<b>Estilo da pá de agitação</b>	SUS316L tipo âncora com raspador de parede PTFE			
<b>Viscosidade de processamento</b>	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP

Parâmetros	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
Parâmetro	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
<b>Potência de agitação</b>	120W	150W	150W	300W
<b>Volume de emulsificação</b>	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
<b>Gama de velocidades de homogeneização</b>	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
<b>Modelo da cabeça do homogeneizador</b>	20DG	25DG	25DG	25DG
<b>Potência do homogeneizador</b>	1300W	1300W	1300W	1300W
<b>Material do reator</b>	Aço inoxidável 316L			
<b>Portas da tampa do reator</b>	Agitação, Vácuo, Homogeneizador, Alimentação, Temp. Sonda + 3 portas sobressalentes			
<b>Curso de elevação</b>	300 mm	300 mm	500 mm	500mm
<b>Temp. máx. Temp. de trabalho</b>	120°C	120°C	120°C	120°C
<b>Vácuo alcançável</b>	-0,098MPa	-0,098MPa	-0,098MPa	-0,098MPa
<b>Fonte de alimentação</b>	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
<b>Peso líquido</b>	35 kg	40kg	50kg	55kg
<b>Dimensões (C×L×A)</b>	400×650×1100 mm	400×650×1100 mm	600×450×1100 mm	600×480×1200 mm