

# Parafuso De Cerâmica De Alumina - Isolamento De Alta Qualidade E Resistência A Altas Temperaturas

Número do item: KM-C011



## introdução

Os parafusos de cerâmica de alumina são componentes de fixação fabricados com 99,5% de alumina, ideais para aplicações extremas que requerem uma excelente resistência térmica, isolamento elétrico e resistência química.

[Saiba mais](#)

<b>M16</b>	Hexágono externo	100*9.2*24.2	7.*9.2*24.2	40*9.2*24.2	
<b>M14</b>	Hexágono externo	80*10*22	50*7.6*21.9	40*9.9*21	
<b>M12</b>	Sextavado externo	75*8.1*18.8	50*10.3*18.3	25*10.3*18.4	15*10*21.2
	Hexágono interior	50*10.5*17.2	35/25*10.4*17.1	15*12.2*18.1	14*12.2*18
<b>M10</b>	Hexágono externo	70*7*16.8	35*6.6*16.6		
	Hexágono interior	50*9*14.8	35*9.1*14.8		
<b>M8</b>	Hexágono interior	70*5.6*14	50*4.5*11.7	35*5.3*12.9	25*5.3*12.9
	Hexágono interior	50*7.6*12.3	35*7.9*12.3		
	Cabeça plana hexagonal interior	30*.*13.8			
	"Tipo "+	20*.*14.2			
<b>M6</b>	Hexágono externo	55*5.2*9.7	40*4.3*9.6		
	Hexágono interior	40*5.8*9.8	25*5.9*10	15*5.9*10	
	"+"Tipo	40*.*12			
	Hexágono exterior do tipo "_	25*3.9*9.8			
	Cabeça redonda tipo "_ com furo	20*4.8*10			
	Hexágono interior	15*.*9.8			
<b>M5</b>	Hexágono externo	25*3.5*8	20/15*3.6*8	10/12*3.6*7.6	5*3.6*8
	Hexágono interior	35*4.7*7.8	25/20*4.9*8.1	15/12*4.9*8.1	10/5*4.9*8.1
	Cabeça redonda tipo "+" com furo	25*.*8.6	20*.*8.5	12*.*8.5	
	Cabeça redonda Hexágono interior	25*2.*9.3	12*2.8*8.6		
	Cabeça redonda tipo "_	10*3.4*7.9			
	"Tipo "+	10*.*8.9			
	Cabeça redonda tipo "_ com furo	6/15*3*10			
<b>M4</b>	Hexágono externo	20*3.2*6.8	15*3.3*6.8	10*3.2*6.8	
	Hexágono interior	25*4*7	20*4.1*6.9	15*4.1*6.8	10*3.2*6.8

	Hexágono interior	25*-*8.5			
	"Tipo "+	12*-*8.4			
	Cabeça redonda tipo "__	8*2.9*7	5*2.1*9.3		
	Cabeça redonda tipo "+" com furo	3*4.5*8.9			
<b>M3.5</b>	"Tipo "+	9*-*5.3			
<b>M3</b>	Hexágono externo	10*3*5.5	30*3*5.4		
	Hexágono interior	30*3*5.4	20/25*3*5.4	15/10*3*5.4	8*3*5.4
	"Tipo "+	15*-*5.2	6*-*5.6		
	Cabeça redonda tipo "+	6.5*2.7*5.5			
<b>M2.5</b>	"Tipo "+	9*-*4.5	6*-*3.9		
<b>M2</b>	Cabeça plana tipo "__" meio dente	22*1.4*3.8			
	Hexágono interior	14*1.9*3.8			
	Cabeça plana tipo "__	10*1.4*3.8			
	"Rosca "+	8*1.6*3.5			
	Cabeça redonda tipo "+	8*1.5*3.5			
	Hexágono externo	6*1.6*3.8			
	"Tipo "+	6*-*4.2			