

Haste Cerâmica Isolada De Alumina (Al₂O₃)

Número do item: KM-C09



Introduction

A barra de alumina isolada é um material cerâmico fino. As barras de alumina têm excelentes propriedades de isolamento elétrico, elevada resistência química e baixa expansão térmica.

[Saiba mais](#)

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,4*100mm | 0,9*100mm | 3,2*100mm | 6*100mm | 13*114mm | 18*86mm | 40*100mm | 8*300mm | 24*400mm |
| 0,5*100mm | 1*100mm | 3,5*100mm | 7*100mm | 14*114mm | 18*100mm | 50*100mm | 10*300mm | 30*400mm |
| 0,6*100mm | 2*100mm | 4*100mm | 8*100mm | 15*100mm | 20*100mm | 60*100mm | 12*300mm | |
| 0,8*100mm | 2*150mm | 4,5*90mm | 9*100mm | 16*100mm | 25*100mm | 4*300mm | 15*300mm | |
| 0,7*100mm | 2,5*100mm | 4,75*100mm | 10*100mm | 15*100mm | 30*100mm | 5*300mm | 16*300mm | |
| 0,8*100mm | 3*100mm | 5*100mm | 12*100mm | 16*100mm | 35*100mm | 6*300mm | 20*300mm | |