

Suporte De Armazenamento De Vidro Ito/Fto/ Suporte De Rotação/ Suporte De Armazenamento De Bolacha De Silício

Número do item: PTFE-18



introdução

A estante de armazenamento de vidro ITO/FTO/estante de rotação/estante de armazenamento de bolachas de silício pode ser utilizada para o acondicionamento, rotação e armazenamento de bolachas de silício, chips, bolachas de germânio, bolachas de vidro, bolachas de safira, vidro de quartzo e outros materiais.

[Saiba mais](#)

Modelo	4 polegadas 25 peças	4 polegadas 50 peças	5 polegadas 25 peças	5 polegadas 50 peças	6 polegadas 25 peças	8 polegadas 25 peças	12 polegadas 25 peças
Diâmetro exterior	122 mm	122 mm	149 mm	149 mm	180mm	245mm	350 mm
Excluindo o diâmetro interior da esponja	110mm	110mm	138mm	138mm	*	*	320mm
Diâmetro interior da esponja	104mm	104mm	127 mm	127mm	*	*	300mm
altura	29mm	56mm	45mm	55mm	43mm	40mm	60mm

Instruções Este produto é uma caixa plana para bolacha de silício que pode armazenar 25 ou 50 peças de produtos com um diâmetro de 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm e 300 mm. Pode ser utilizada para embalagem de expedição, rotação e armazenamento de bolachas de silício, chips, bolachas de germânio, bolachas de vidro, bolachas de safira, vidro de quartzo e outros materiais.

Modelo	2 polegadas 25 peças	3 polegadas 25 peças	4 polegadas 25 peças	6 polegadas 25 peças
Tamanho externo	160*62*62mm	160*88*88mm	165*145*122mm	180*142*185mm
Capacidade	Pode ser equipada com 25 peças com um diâmetro de 50 mm	Pode ser equipada com 25 peças com um diâmetro de 76 mm	Pode ser equipado com 25 peças com um diâmetro de 100 mm	Pode ser equipado com 25 peças com um diâmetro de 150 mm
Material	PP	PP	PP	PP
Cor	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido
peso	155g	240g	400g	600g