

## Kf Janela De Observação De Vácuo Ultra-Elevado Flange De Aço Inoxidável 304 Vidro De Observação De Vidro Com Alto Teor De Borosilicato

Número do item: KT-VA04



### introdução

Descubra a janela de observação de vácuo ultra-alto da KF: Flange de aço inoxidável 304 e visor de vidro com alto teor de borosilicato, ideal para observação precisa em ambientes de vácuo ultra-alto.

[Saiba mais](#)

Modelo	Diâmetro exterior	Diâmetro interior (diâmetro de visualização)	Temperatura máxima	Espessura	Material
KF 25	40mm	23mm	350°C	15.5mm	Aço inoxidável 304 + Borosilicato
KF 40	55mm	20mm		15.5mm	
KF 50	75mm	34 mm		16mm	