

## Misturador Rotativo De Discos De Laboratório

Número do item: KTL-7



### introdução

O misturador rotativo de discos para laboratório pode rodar as amostras de forma suave e eficaz para misturar, homogeneizar e extrair.

[Saiba mais](#)

Modelo	LC-TD
Modo de movimento	Rotação
Tensão	100-240VAC
Frequência	50/60Hz
Potência	40W
Ângulo	0-90°
Tipo de motor	Motor DC
Gama de velocidades	10-70RPM
Faixa de ajuste de tempo	1-1199min
Modo de funcionamento	Funcionamento temporizado/contínuo
Tamanho do produto	D280×W210×H300mm
Peso líquido do produto	8Kg
Temperatura ambiente admissível	5-40°C
Humidade relativa admissível	80%RH
Nível de proteção do invólucro	IP21