

Agitador Orbital Oscilante Para Laboratório

Número do item: KTL-5



introdução

O agitador orbital Mixer-OT utiliza um motor sem escovas, que pode funcionar durante muito tempo. É adequado para tarefas de vibração de pratos de cultura, frascos e béqueres.

[Saiba mais](#)

Modelo	Misturador-OS 2s
Tensão	AC100-240V/DC24V
Frequência	50-60Hz
Modo de visualização	Ecrã LCD
Potência de saída do motor	40W
Modo de oscilação	Pista
Carga máxima	7,5 kg
Potência de saída do motor	40W
Gama de velocidades	30-250rpm
Tipo de motor	Motor sem escovas
Gama de temporização	1min-24h ou permanente
Peso líquido	13 kg
Dimensões	360×420×100mm