

# Prensa Térmica Manual Prensagem A Quente A Alta Temperatura

Número do item: CPCL



## Introduction

A prensa térmica manual é um equipamento versátil, adequado para uma variedade de aplicações, operado por um sistema hidráulico manual que aplica pressão e calor controlados ao material colocado no pistão.

[Saiba mais](#)

<b>Modelo do instrumento</b>	<b>PC-900L</b>
Gama de pressão	0-5,0 toneladas
Processo de pressurização	Pressurização manual
Curso do cilindro	80 mm
Temperatura de aquecimento	Até 1000°C
Material do molde	Liga à base de níquel (material resistente a altas temperaturas)
Tamanho da amostra	Φ10-30mm
Forma do molde	Φ50x90mm
O calibre do forno	Φ60mm
Tamanho da máquina de baleia	400x380x780(LxWxH)
Fonte de alimentação	220V 50Hz

Diagrama dimensional da prensa para comprimidos em pó