

Forno De Atmosfera Controlada Com Tapete De Rede

Número do item: KT-MB



introdução

Descubra o nosso forno de sinterização com tapete de rede KT-MB - perfeito para sinterização a alta temperatura de componentes electrónicos e isoladores de vidro. Disponível para ambientes ao ar livre ou em atmosfera controlada.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
Temperatura de trabalho	RT-1000°C				
Precisão de controlo	±1°C				
Elemento de aquecimento	Aquecedor FEC				
Largura da correia de malha	200mm	300mm	350 mm	600mm	650 mm
Altura efectiva	50mm	60mm	80mm	80mm	80mm
Quantidade de zonas quentes	7	7	8	9	12
Comprimento total	7200mm	7200mm	7200mm	7650mm	13380mm
São aceites tamanhos e requisitos de design do cliente					