

Mini Moinho De Bolas Planetário

Número do item: KT-P400



Introduction

Descubra o moinho de bolas planetário de secretária KT-P400, ideal para moer e misturar pequenas amostras no laboratório. Desfrute de um desempenho estável, longa vida útil e praticidade. As funções incluem temporização e proteção contra sobrecarga.

[Saiba mais](#)

Princípio de trituração	Força de impacto e fricção
Materiais adequados	Dureza pequena e média-baixa; Frágeis; Seco ou húmido
Tamanho de entrada dos materiais	< 2 mm
Tamanho de saída dos materiais	0,1-20 µm
Volume de processamento	< 400 ml
Velocidade do jarro de moagem	0-900 r/min
Material do jarro de moagem	Carboneto de tungsténio; Cerâmica; Ágata; Aço inoxidável; Aço endurecido; Nylon, etc.
Número de jarros de moagem	4 unidades
Volume do frasco de moagem	< 100 ml
Material da esfera de moagem	Carboneto de tungsténio; Zircónio; Alumina; Ágata; Aço inoxidável, etc.
Potência do motor	250W
Peso líquido	35 kg
Dimensões	L500 * W300 * H350 mm
Nível de proteção	IP65
Normas de qualidade	CE