

Bomba De Vácuo De Diafragma Sem Óleo Para Uso Laboratorial E Industrial

Número do item: KT-VP



introdução

Bomba de vácuo de membrana isenta de óleo para laboratórios: limpa, fiável, resistente a produtos químicos. Ideal para filtração, SPE e evaporação rotativa. Funcionamento sem manutenção.

[Saiba mais](#)

Modelo	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (resistente a produtos químicos)	DVP-40C (resistente a produtos químicos)
Velocidade de bombeamento	20 L/min	38 L/min	38 L/min	70 L/min
Número de cabeças	1	2	2	4
Material da membrana	NBR	NBR	PTFE	PTFE
Material das válvulas	FKM	FKM	FFKM	FFKM
Vácuo máximo	< 100 mbar	< 10 mbar	< 8 mbar	< 2 mbar
Pressão máxima Pressão máxima	2,5 bar	2,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Velocidade nominal do motor	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
Fonte de alimentação	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Potência	90W	180W	180W	320W
Peso líquido	5,5 kg	9,0 kg	9,5 kg	12,5 kg
Dimensões (C×L×A)	220×145×190 mm	315×160×200 mm	315×160×200 mm	340×240×220 mm