

Sonda De Oxigénio Para Medir A Temperatura E O Teor De Oxigénio Ativo No Aço Fundido

Número do item: KT-T02



introdução

Optimize a produção de aço com a nossa sonda de oxigénio de alta precisão. Rápida, fiável e essencial para um controlo preciso do oxigénio e da temperatura. Melhore a qualidade e a eficiência hoje mesmo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Sonda de oxigénio médio e elevado (OY-TO-HI)	Sonda de baixo oxigénio (alumínio fixo) (OY-TO-AI)
Gama de medição	10-1500ppm	1-20ppm
Reprodutibilidade (desvio do potencial de oxigénio)	±3mV	±3mV
Taxa de sucesso da medição	98%	96%
Tempo de teste	4-8s	4-8s
Medição de temperatura	Modelo S/R/B, desvio de temperatura ±3°C	Modelo S/R/B, desvio de temperatura ±3°C