


# Molde De Prensagem Poligonal

Número do item: PMPD



## introdução

Descubra os moldes de prensagem poligonal de precisão para sinterização. Ideais para peças em forma de pentágono, os nossos moldes garantem uma pressão e estabilidade uniformes. Perfeitos para uma produção repetível e de alta qualidade.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMPD
Forma da amostra	
Aquecimento do molde	Liga de aço para ferramentas :Cr12MoV
Dureza do indentedor	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	5*5□10*10□15*15□20*20 mm (M)
Profundidade da cavidade	40mm (N)
Dimensões	Φ53*120mm(L*H)
Peso	1.4Kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	