

Máquina Trituradora De Plástico Potente

Número do item: KT-HX



introdução

As potentes máquinas trituradoras de plástico da KINTEK processam 60-1350 KG/H de diversos plásticos, ideais para laboratórios e reciclagem. Duráveis, eficientes e personalizáveis.

[Saiba mais](#)

Modelo	180	250	300	400	500	600	700	800
Capacidade de trituração KG/H	60-110	160-210	215-320	270-480	420-730	470-820	580-950	670-1350
Tensão V	220/380V	380V						
Potência do motor KW	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	30
Potência do motor HP	3	5	7.5	10	15	20	30	40
Diâmetro de rotação MM	195	220	220	220	250	275	310	380
Número de lâminas	6+2	9+2	9+2	12+2	15+2	18+4	21+4	24+4
Número de lâminas das garras	Nenhuma	12+2	15+2	18+2	21+2	27+4	Nenhum	Nenhum
Número de lâminas planas	Nenhum	3+2	3+2	3+2	6+2	6+4	6+4	6+4
Abertura do ecrã MM	6	8	8	8	10	10	12	12
Tamanho do orifício de alimentação MM	180x180	260x180	310x220	420x250	510x280	610x310	720x420	820x470
Dimensões totais CM	75x55x95	95x63x102	105x68x120	114x80x128	140x102x152	150x114x160	155x124x185	185x140x202
Peso da máquina KG	125	230	320	440	580	750	1000	1450