

# Bomba De Vácuo De Palhetas Rotativas

Número do item: VRD



## introdução

Experimente a velocidade de bombagem de alto vácuo e a estabilidade com a nossa bomba de vácuo de palhetas rotativas com certificação UL. Válvula de lastro de gás de duas mudanças e dupla proteção de óleo. Fácil manutenção e reparação.

[Saiba mais](#)

Frequência de tensão	AC 100 ~ 120V/60Hz ou AC 208 ~ 240V/50/60Hz
Taxa (m3/h)	50Hz: 8m3/h (2,2 L/s);60Hz: 9,6m3/h (2,6 L/s)
Material do corpo	Aço inoxidável
maior pressão	≤ 4E-3 Torr
Potência (HP)	0,4KW / 0,37KW
velocidade do motor	50Hz: 1440 rpm; 60Hz: 1720 rpm
Volume de óleo (ml)	1000
Temperatura de funcionamento	5-40°C
porta de vácuo	Portas de entrada/saída padrão KF25D incorporadas
Dimensões (mm)	6,5 "X 18 "X 9,5"
Peso líquido (kg)	vinte e um
nota de aplicação	Para proteger o ambiente e a saúde humana, utilize colectores e filtros para minimizar a libertação de gases. Para proteger a bomba de vácuo de danos causados por vapores condensados ou pequenas partículas, ligue um coletor de frio ou de partículas à linha da frente da bomba.