

Molde De Selagem E Desselagem Molde De Selagem De Bateria De Botão

Número do item: PCKM



introdução

O molde simples de selagem e desmontagem pode ser utilizado diretamente em prensas de comprimidos normais, o que permite poupar custos, é prático e rápido, e pode ser utilizado para encapsular e desmontar pilhas tipo botão. Outras especificações podem ser personalizadas.

[Saiba mais](#)

Especificações técnicas	Molde de selagem e des selagem	Molde de selagem da pilha de botão-1	Molde de selagem da pilha-botão-2
Função do molde	Selagem e des selagem	Selagem	Vedação
Pressão de selagem	Geralmente entre 0,8-1,2 toneladas		
Pressão de remoção	Geralmente entre 0,4 toneladas	/	
Dimensões e peso	/	Φ60*140mm(L*H) 1.85kg	

Diagrama de tamanho do molde de vedação