

Homogeneizador Estéril Do Tipo "Slapping" Homogeneizador De Tecidos Homogeneizador De Esmagamento Dispensor

Número do item: KTL-6



introdução

O homogeneizador estéril pode separar eficazmente as partículas contidas no interior e na superfície das amostras sólidas, assegurando que as amostras misturadas no saco estéril são totalmente representativas.

[Saiba mais](#)

Modelo	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
Tensão	AC 220V		
Frequência	50Hz		
Potência total	200W	220W	500W
Modo de ecrã	Ecrã tátil de 4,3 polegadas		
Intervalo de velocidade da bofetada	3-12 vezes/s		
Volume efetivo	3-400 ml		
Função de desinfecção	/	Sim	
Comprimento de onda de desinfecção	/	253,7nm	
Intervalo de tempo tempo de batida	15-99h59m59s ou funcionamento contínuo		
Função de edição do programa	Combinação de 8 segmentos		
Peso líquido	18 kg		
Dimensões	460×250×330mm		