


Molde Especial Para Prensa Térmica

Número do item: PCHF



introdução

Matrizes de conformação de placas quadradas, redondas e planas para prensas a quente.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCHF
Forma da amostra	
Aquecimento do molde	0°C-500°C
Dureza do indentedor	SUS 304
Tamanho da amostra	Forma retangular ou óssea
Profundidade da cavidade	0.75mm□1.35mm□1.75mm□2.75mm
Dimensões	80x80□180x180□200x200mm
Peso	0.4kg□0.8kg□1.0kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	