

Molde De Prensagem De Forma Especial

Número do item: PMT



introdução

Descubra os moldes de prensagem de formas especiais de alta pressão para diversas aplicações, desde cerâmica a peças para automóveis. Ideal para uma moldagem precisa e eficiente de várias formas e tamanhos.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMT
Forma da amostra	
Aquecimento do molde	Liga de aço para ferramentas :Cr12MoV
Dureza do indetador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	Φ6□Φ8□Φ10□Φ15□Φ20mm(M)
Profundidade da cavidade	40mm (N)
Dimensões	Φ53*120mm (L*H)
Peso	1.4Kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó	