

Moinho De Bolas Horizontal De Aço Inoxidável Para Pó Seco/Líquido Com Revestimento De Cerâmica/Poliuretano

Número do item: KT-M



introdução

Descubra o versátil moinho de bolas horizontal de aço inoxidável para pó seco/líquido com revestimento de cerâmica/poliuretano. Ideal para as indústrias cerâmica, química, metalúrgica e de materiais de construção. Elevada eficiência de moagem e tamanho uniforme das partículas.

[Saiba mais](#)

Especificação	KT-M200	KT-M300	KT-M500	KT-M1000	KT-M1500	KT-M2000
Velocidade do tambor de moagem	50	50	45	35	32	30
Potência do motor (kw)	4	4	5.5	11	15	30
Capacidade do tambor de moagem	200L	300L	500L	1000L	1500L	2000L
Volume de carga	90L	135L	220L	450L	700L	900L