

Célula De Eletrólise Espetral De Camada Fina

Número do item: ELCST



introdução

Descubra as vantagens da nossa célula de eletrólise espectral de camada fina. Resistente à corrosão, especificações completas e personalizável para as suas necessidades.

[Saiba mais](#)

Especificações técnicas	sistema com água / sistema sem água
Gama de temperaturas aplicáveis	temperatura ambiente
Forma de vedação	não selado
Material	Quartzo + PTFE
Orifício de abertura da célula electrolítica	três orifícios para eléctrodos (incluindo eléctrodo de fio de platina, eléctrodo de cloreto de prata, eléctrodo de malha de platina)